



- 한손으로 잡고 측정 할 수 있는 휴대용 당도계입니다.
- 프리즘 면에 시료를 떨어트리고 Start키를 누르면 3초 이내에 측정이 완료됩니다.
- 방수구조로 제작되어 내구성이 우수하며, 흐르는 물로 측정부를 세정 할 수 있습니다.
- 넓은 LCD 창 표시 / DATA 저장 및 RECALL 기능
- 측정범위가 넓어 과일 및 식품, 음료수 등 다양한 제품에 대한 당도 측정이 가능합니다.
- 자동 온도보상 기능을 내장하고 있어 온도에 따른 편차가 적어 정확한 측정이 가능합니다.
- 반복측정에서도 안전성을 유지하며 물로 간편하게 닦는 방수타입입니다.
- 사용온도 범위가 넓어 차갑거나 따뜻한 시료도 측정이 가능 합니다. 보관케이스가 있어 보관이 편리합니다.



당도측정기 사용법



프리즘 면에 시료액을 2~3방울 떨어뜨린다.



Start키를 누른다



3초 이내에 측정이 완료

당도측정기 약세사리

